

**Garant****Otočná rezná platnička na sústruženie KNUX 160410R, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251036 HB7020-2 |
| GTIN             | 4069515017381   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Hlavné použitie                        | P                                     |
| Rezný materiál                         | HM                                    |
| Podmienka rezu                         | ľahko prerušovaný                     |
| Posuv f                                | 0,2 - 0,5 mm/ot,                      |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                                     |
| Lamač triesok                          | SM                                    |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,3 - 4 mm                            |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie             |
| Tvarovač triesky                       | 2,2 mm                                |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 130 - 370 m/min                       |
| Typ                                    | HB7020-2                              |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | KNUX 160410R                          |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |