


Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 120404, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251222 HB7010-2
GTIN	4069515017541
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Typ	HB7010-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	8
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 440 m/min

Technický list

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie