

Garant

Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 160408, na stredné obrábanie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261459 HB7020-2
GTIN	4069515022705
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	SM
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 m/min

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie