

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150604, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250760 HB7010-2
GTIN	4069515017046
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Rezný materiál	HM
Typ	HB7010-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie