


Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie WNMG 080408, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252070 HB7010-2
GTIN	4069515018869
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Lamač triesok	SM
Tolerancia	M
Typ	HB7010-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 440 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie