


Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 120404, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251222 HB7020-2
GTIN	4069515017565
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020-2
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	8

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie