

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 110404, na dokončovacie obrábanie, Wiper****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250653 HB7020-2
GTIN	4069515016667
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 480 m/min
Typ	HB7020-2
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WSS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie