

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 09T302, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260148 HB7010-2
GTIN	4069515019767
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7010-2
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie