

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 160408, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261459 HB7035-2
GTIN	4069515022729
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Technický list

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie