

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 120408, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-2
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie