

Garant

Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55°, HB7720, Chodov na palec: 14

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218022 14
GTIN	4045197412362
Trieda položky	21D

Popis**Prevedenie:**

Stabilná rezná doštička. **Dvojaké použitie.**

- **Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.**
- **Vysoká opakovanosť.**

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závit 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Trieda tolerancie Medium Class A.

Technický opis

Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Vonkajšie/vnútorné použitie	vonkajší
Chodov na palec	14
Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet rezných hrán Z	8
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Druh závitů	G
Druh závitů	BSW
Druh závitů	G-LH
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	BSP
Druh závitů	BSP-LH
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Veľkosť doštičiek	16 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posuv f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

