


Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie WNMG 080408, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252070 HB7020-2
GTIN	4069515018883
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7020-2
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Lamač triesok

SM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie