

**Garant**

**Otočná rezná platnička na sústruženie VB.T 160404, na stredné obrábanie**



**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 261232 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515022156   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                    | HB7010-2                  |
| Podmienka rezu                         | kontinuálny               |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | VBMT 160404               |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie |
| Lamač triesok                          | SM                        |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,3 - 2 mm                |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm                    |
| Hlavné použitie                        | P                         |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 440 m/min           |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                         |

## Technický list

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia    | M                                     |
| Posuv f       | 0,08 - 0,3 mm/ot,                     |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |