

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie SC.T 120408, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260766 HB7020-2
GTIN	4069515021210
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 m/min
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie