

Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150612, na hrubovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250864 HB7010-2
GTIN	4069515017282
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	HB7010-2
Lamač triesok	SG
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 415 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie