


Garant**Otočná rezná platnička na sústruženie WNMG 060408, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251954 HB7010-2
GTIN	4069515018425
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 500 m/min
Typ	HB7010-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	SS

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie