


**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 2,5 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie