

**Garant****CC.T 060202, Typ: CU7010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Typ	CU7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie