


Garant**CC.T 060204, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 2,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie