

**HOLEX****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202238 3
GTIN	4067263015383
Trieda položky	12X

**Popis****Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a dodatočným **jemným brúsením** v komorách na triesky pre **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

**Použitie:**

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	65 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	9 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Počet zubov Z	3
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,01 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	3 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,008 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Tolerancia menovitého Ø	e8
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	160	N
PE-HD	vhodný	110	N
PA 66	vhodný	130	N
PEEK	vhodný	110	N
PF 31	vhodný	90	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	160	N
Cu	vhodný	120	N
CuZn	vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

## Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB