

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Klinok	259015 10
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Držiak ISO-kód	A20Q PDUNR/L11
Skrutka klinku	259018 12
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	19 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Klinok Typ 10	259015 10
Skrutka klinku Typ 12	259018 12