

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 6
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava pružín	259044 4
Podložka	259031 7
Odsadenie stredu L ₃	18,5 mm
Držiak ISO-kód	A25R PDUNR/L11
Klinok	259015 7
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 7	259015 7
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 7	259031 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500