

Garant

**GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
160/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja. Mimoriadne stabilná konštrukcia platničky na optimálne podávanie. Upevnenie otočnej reznej platničky pomocou špeciálnej skrutky s vysokou citlivosťou na strih. Na upínace podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Pre vynikajúcu kvalitu povrchu. Frézovanie bez ostrapkov.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Na presné 90° rohy zvolte, prosím, $a_p = 8$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezných hrán D_c	160 mm

vhodná otočná rezná platnička	SO.. 1205..
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{\text{p max}}$	10 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Počet rezných hrán Z	10
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219833
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP