

**Garant**

**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 40/5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 40/5
GTIN	4045197640512
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Odsadenie stredy L <sub>3</sub>	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	49 mm
Šírka zápichu w	5 mm
t <sub>max</sub> Vnútorne spracovanie	13 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	60 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500