

**Fréza ramenná 90° MEC17, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	100 mm
Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Počet rezných hrán Z	7
Uhol rampy α_{max}	0,16 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	91,6 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------