

Garant
Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému ťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	45 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..

Počet rezných hrán Z	4
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219863