

**Fréza ramenná 90° MEC17, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.  
Nízky počet rezných hrán.

**Technický opis**

Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	92 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Dĺžka výčnelku $L_1$	36 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	16,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,86 Stupeň
Ø $D_3$	18 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------