

**melabo****Vrtačka, Typ: BEV1300-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Trieda položky	03D

## Popis

### Prevedenie:

#### Správna vrtačka pre každý priemer otvoru.

Každá vrtačka má optimálny rozsah otáčok pre určité priemery otvorov, a tiež majú vreteno so šesťhranným držiakom pre bity na použitie aj bez vrtacieho skľučovadla.

- **Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.**
- **Otočný uhlíkový kefový mostík pre maximálny výkon aj pri otáčaní doľava, napr. na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek.**
- **Automatická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vrtačky pre bezpečnú prácu.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Celohriadel'ová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Celohriadel'ová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu s otáčkami, ktoré sú špecifické pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.**
- **Dvojrýchlostná prevodovka.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Chod doprava/doľava.**
- **Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity do skrutkovačov na prácu bez vrtacieho skľučovadla.**

- **Ochrana proti preťaženiu: Chráni motor pred prehriatím.**
- **Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému nábehu po prerušení napájania.**
- **Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip.**
- **Gulová priechodka vhodná pre káble pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.**
- **Indikátor opotrebenia uhlíkových kief.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane skľučovadla s ozubeným vencom, kľúča na vrtacie skľučovadlo a prídavnej rukoväti.

**Technický opis**

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	16 mm
Príkon	1300 W
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
Dĺžka kábla	4 m
maximálne otáčky 1. stupeň	1100 min <sup>-1</sup>
Chod vpravo/vľavo	áno
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	40 mm
Maximálny ťahovací moment	16 Nm
Maximálny ťahovací moment	44 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	3100 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň	25 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	BEV 1300-2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň	10 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Ø upínacieho hrdla	43 mm
Druh produktu	Vrtačka