

metabo**Satinovací stroj, Typ: SE17-200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Výkonný satinovací stroj s výkonným 1700 W motorom na brúsenie, satináciu, kefovanie a vysokolesklé leštenie.

- **Úzke miesto uchopenia pre optimálne vedenie.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Aretácia vretena a upínacia matica na montáž bez náradia pre rýchlu výmenu príslušenstva.**
- **Rýchle a beznastrojové nastavenie ochranného plechu a prídavnej rukoväti.**
- **Tvarovací upínací trň s hladkým chodom pre rovnomerné brúsenie vzoru.**
- **Ochrana proti preťaženiu, mäkký štart a ochrana pred opätovným spustením.**
- **Odrezané uhlíkové kefy na ochranu motora.**
- **Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačným kolieskom: na prácu pri otáčkach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväti.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	2,9 kg

Označenie výrobcu	SE 17-200 RT
Príkonnosť	1700 W
Dĺžka kábla	4 m
Rozsah otáčok	800 - 3000 min ⁻¹
Upínač nástrojov	M 14
Dĺžka brúsnych valcov	50 - 100 mm
Krútiaci moment	17 Nm
Ø brúsnych valcov	100 - 200 mm