

metabo**Brúska na kútové zvary, Typ: KNSE9-150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Veľmi plochá 950-wattová brúska na opracovanie kútových zvarov z nehrdzavejúcej ocele v tesných priestoroch.

- **Dvojitý redukčný prevod pre efektívnu prevádzku.**
- **Odnímateľný ochranný kryt, ktorý možno nastaviť bez použitia náradia.**
- **Ochrana proti preťaženiu, mäkký štart, ochrana pred opätovným spustením.**
- **Odrezané uhlíkové kefy na ochranu motora.**
- **Celohriadelová elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačným kolieskom: na prácu pri otáčkach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Pevná planétová prevodovka pre mimoriadnu dlhú životnosť.**
- **Remeňový pohon bez potreby údržby pre dlhú životnosť.**

Rozsah balenia:

Ochranný kryt, prídavná rukoväť, 1 x rúnový kompaktný kotúč (150×6×25,4 mm; stredný), 1 x rúnový kompaktný kotúč (150×6×25,4 mm; veľmi jemný), 2 x rúnový kompaktný kotúč (150×3×25,4 mm; stredný), 1 x leštiace pilníky vrátane 2 pásikov brúsneho papiera a kufra z ocelového plechu.

Technický opis

Upínač nástrojov	M 14
------------------	------

Príkonn	950 W
Označenie výrobcu	KNSE 9-150
Hmotnosť	2,7 kg
Zásobovanie energiou	Siet'ová prevádzka
Dĺžka kábla	4 m
Rozsah otáčok	900 - 3800 min ⁻¹
Ø kotúčov	150 mm