

metabo**Dvojitá brúska 230 V, Typ: DS150P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 077530 DS150P |
| GTIN | 4061792225992 |
| Trieda položky | 03D |

Popis

Prevedenie:

Dvojitá brúska na brúsenie, ostrenie, odhrotovanie a pri použití ocelevej drôtenej kefy aj na odstraňovanie hrdze z ocele a kovov. Integrované LED svetlo optimálne osvetľuje pracovný priestor. Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.

- **Podpery obrobku nastaviteľné bez použitia náradia.**
- **Výkonný stroj pre náročné ostrenie, brúsenie a odstraňovanie výronkov.**
- **Vhodné na použitie kruhových drôteniek z ocele na odstraňovanie hrdze.**
- **Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Indukčný motor bez hluku a vibrácií, bez údržby.**
- **Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.**
- **Maximálna bezpečnosť pri práci vďaka mimoriadne veľkým a stabilným sklám na ochranu pred iskrami.**

Rozsah balenia:

Vrátane brúsnych kotúčov z normálneho korundu 36 P a 60 N, protiiskrových ochranných skiel, podpery obrobku a šesťhranného kľúča.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Technický opis

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Šírka brúsneho kotúča T | 20 mm |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
| maximálne otáčky | 2980 min ⁻¹ |
| Príkon | 400 W |
| Ø brúsneho kotúča D | 150 mm |
| Označenie výrobcu | DS 150 Plus |
| Ø otvoru brúsneho kotúča H | 20 mm |
| Hmotnosť | 10,2 kg |
| Dĺžka kábla | 1,8 m |
| Menovitý výkon | 230 V |