

**Fréza ramenná 90° MECH17, s otvorom, Ø D / Zeff: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu  $a_e$  pri rovnakej hĺbke rezu  $a_p$ . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	85 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	59 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 1704
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	6
Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Počet otočných rezných platničiek	24

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------