

**TNMG 160404, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CCX
Lamač triesok	PP
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Rezný materiál	Cermet
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička

TNMG 160404

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie