

Garant**tepelný upínací trň úzke, SK 40 A = 120, Ø upnutia D1: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302325 6 |
| GTIN | 4045197288226 |
| Trieda položky | 31A |

Popis

Prevedenie:

- **Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm až od veľkosti 6!**
- **Extra štíhla konštrukcia (znížená rušivá kontúra).**

Použitie:

- **Obrábanie pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø upnutia D ₁ | 6 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Vonkajší Ø D | 30,9 mm |
| Upínač | SK 40 A = 120 |
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308700 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308830 40 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308635 40 |
| Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/6 | 302416 20/6 |
| Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 6-9 | 354235 6-9 |
| Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40 | 308600 40 |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40 | 308740 40 |
| Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40 | 354225 40 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 | 308620 40 |
| Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky, s otvormi v chladiacom kanáli Ø d / Ø D1 20/6 | 302414 20/6 |
| Chladiaca jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |
| | 302410 16/6 |

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6

302410 20/6

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Zmršťovací prístroj Typ SU1

354210 SU1

Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6

302412 20/6

Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre \varnothing upnutie 6-12

354240 6-12

Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308615 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308625 40

Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6

302412 16/6

Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre \varnothing upnutie 6-9

354236 6-9

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40

Ťažné čapy Mazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M

308670 40M

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308630 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308802 40

Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6

302415 20/6

Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

