

**CC.T 060202, Typ: CCX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	Cermet
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Lamač triesok	PP
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	CCX
Počet výmien/rezných hrán	2

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 310 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie