

**DC.T 070204, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Lamač triesok	PP
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204

Typ	CCX
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 370 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie