

**CCMT 09T308, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Typ	CCX
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	PP
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,8 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 310 m/min
Rezný materiál	Cermet
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie