

**CC.T 09T302, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CCX
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 310 m/min
Rezný materiál	Cermet

Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	PP
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie