

**VBMT 160404, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT160404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	PP
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CCX
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm

Rezný materiál	Cermet
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie