

**VBMT 110304, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	PP
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	CCX
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie