


**CNMG 120412, Typ: CA315**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	CA315
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	K
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	kg
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie