

**WN.G 080404, Typ: CA315**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Trieda položky	25E

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Lamač triesok	KG
Typ	CA315
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	K

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie