

**VNMG 160408, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Trieda položky	25E

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	KG
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Typ	CA315
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	K
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 3,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie