

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Trieda položky	21V

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Veľkosť doštičiek	5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Držiak ISO-kód	AH0712H SGLPR/LS5
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,15 mm
Odsadenie stredu L ₃	5,6 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	11,15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500