

**TNMG 160408, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA315
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Lamač triesok

kg

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie