


CC.T 09T304, Typ: CA315

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	K
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm

Typ	CA315
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie