

**DC.T 11T304, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Typ	CA315
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm

Hlavné použitie	K
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie