

**CCMT 060204 Wiper, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,4 mm
Ďalšie použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Tolerancia	M

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Lamač triesok	WP
Hlavné použitie	M
Typ	PR1725
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie