

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	WP
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M

Ďalšie použitie	P
Typ	PR1725
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie