


CC.T 060202, Typ: PR1725


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	MFP-SKS
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Typ	PR1725

Tolerancia	G
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Ďalšie použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie